



ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA



ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2 est un projecteur d'éclairage LED d'extérieur à haut rendement conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage des sites. La version Architectural au format standard produit un flux lumineux puissant, permettant de couvrir une grande variété d'applications dynamiques d'éclairage d'illumination et décoratif.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	8°	Tension d'entrée	100 à 277 V
Température de couleur	RGBW	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui	Gestion et gradation	
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	avec gradation	Oui
Faisceau du luminaire	8°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Matériaux et finitions	
Marquage CE	Marquage CE	Couleur	Blanc
Marquage UL	Marquage UL et cUL		
Accessoires de protection contre l'éblouissement	GS [Glare shield]	Normes et recommandations	
		Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]


ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Classe d'efficacité énergétique	G
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Numéro d'enregistrement EPREL	887804
Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	1230 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	41 lm/W
Puissance initiale absorbée	30 W
Durées de vie (conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	48300
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	48300
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C

Données logistiques	
Code de produit complet	871869921156199
Nom du produit de la commande	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW HMA WH
Code barre produit	8718699211561
Code de commande	423-000004-26
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2
SAP - Matériaux	912400135481
Net Weight (Piece)	3,470 kg
Code catalogue	423-000004-26
Description du code catalogue	ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape



Schéma dimensionnel



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW HMA WH

