



ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA



ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 er en kraftig LED-armatur designet for effekt- og områdebelysning. Armaturen er godkjent for utendørs bruk. De arkitektoniske armaturene i standardformat gir lyseffekt i fullfarge og kan brukes både til dynamisk uplight-belysning, flombelysning og dekorativ belysning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefarge	RGBW
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]
Lysstrålespredning fra armatur	8°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Blende beskyttelsestilbehør	GS [blendingsskjerm]
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Farge	hvit
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	887805

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1230 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	41 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	30 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	48300
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	48300


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------


Produktdata

Fullstendig produktkode	871869921157899
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW WH
EAN/UPC – produkt	8718699211578
Bestillingskode	423-000004-27
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400135482
Net Weight (Piece)	6,800 kg
Katalognummer	423-000004-27
Katalognummerbeskrivelse	ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural



Målskisse



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW WH

