



# ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA



## ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 este un corp de iluminat cu LED-uri exterioare, de putere mare, proiectat pentru iluminat de accentuare și local. Corpurile de iluminat standard în varianta Architectural oferă un flux luminos policrom, care susține o varietate de aplicații de iluminat dinamic orientat ascendent, iluminat ambiental și iluminat decorativ.

### Catalog de date

General information		Frecvență de intrare	
Culoare sursă de lumină	RGBW	De la 50 până la 60 Hz	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Controls and dimming	
Balast inclus	Da	Cu reglarea intensității luminoase	
Tip capac optic/lentilă	GT [ Sticla tratata termic]	Da	
Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	8°	Mechanical and housing	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I	Culoare	
Marcaj CE	CE mark	WH	
Marcaj UL	UL and cUL mark	Approval and application	
Accesorii reflector anti-orbire	GS [ Sistem de protecție împotriva orbirilor]	Cod protecție împotriva infiltrărilor	
		IP66 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]	
Operating and electrical		Clasă de eficiență energetică	
Tensiune de intrare	100 to 277 V	G	

## ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [ 5 J vandal-protected]
Standard vibrații	Complies with ANSI C136.31, 3G
Capacitate de rezistență la vibrații	Complies with ANSI C136.31, 3G
Număr de înregistrare EPREL	887805

### Initial performance (IEC compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	1230 lm
Randament luminos LED inițial	41 lm/W
Putere de intrare inițială	30 W

### Over time performance (IEC compliant)


Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C calculată	48300
Întreținere la un flux luminos de 70% la 50 °C calculată	48300

### Application conditions


Interval temperatură ambiantă	-40 to +50 °C
-------------------------------	---------------

### Product data

Cod complet produs	871869921157899
Nume comandă produs	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW WH
EAN/UPC – Produs	8718699211578
Cod de comandă	423-000004-27
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	2
Material SAP	912400135482
Copia și greutatea netă (bucată)	6.800 kg
Număr de catalog	423-000004-27
Descriere număr de catalog	ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural



## Cote



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW WH

