



ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA



ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 est un projecteur d'éclairage LED d'extérieur à haut rendement conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage des sites. La version Architectural au format standard produit un flux lumineux puissant, permettant de couvrir une grande variété d'applications dynamiques d'éclairage d'illumination et décoratif.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	8 °	Tension d'entrée	100 à 277 V
Température de couleur	RGBW	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non	Gestion et gradation	
Driver inclus	Oui	avec gradation	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Matériaux et finitions	
Faisceau du luminaire	8°	Couleur	Bronze
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Normes et recommandations	
Marquage CE	Marquage CE	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Marquage UL	Marquage UL et cUL		
Accessoires de protection contre l'éblouissement	GS [Glare shield]		

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Classe d'efficacité énergétique	G
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numéro d'enregistrement EPREL	887807

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	1230 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	41 lm/W
Puissance initiale absorbée	30 W

Durées de vie (condorme IEC)

Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	48300
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	48300


Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques	
Code de produit complet	871869921159299
Nom du produit de la commande	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW BZ
Code barre produit	8718699211592
Code de commande	423-000004-30
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2
SAP - Matériaux	912400135484
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Code catalogue	423-000004-30
Description du code catalogue	ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural



Schéma dimensionnel



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW BZ

