



eW Blast Powercore gen4



eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

De svært effektive eW Blast Powercore gen4 LED-armaturene er enkle å montere og gir veggelysning med høyeffekt hvitt lys. eW Blast Powercore gen4 har en rekke tilbehør som muliggjør tilpassede spredningsvinkler for flombelysning, spotlys, veggelysning og streifbelysning, og leveres med den kostnadseffektive Powercore-teknologien i et robust armaturhus i formstøpt aluminium. Du finner mer informasjon på www.colorkinetics.com/Products.

Produktdata

Generell informasjon		Levetid til 90 % lysytelse	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Utendørs optikktype	smalstrålende 6 graders vinkel
Lyskildefarge	Hvit	Konstant lyseffekt	Yes
Lyskilde kan byttes ut	No	Tilbehør PFC	ZCP485
Driver/strømenhet/transformator	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]	Drift og elektrisk	
Optisk deksel-/linsetype	CLFT [Clear flat]	Inngangsspenning	100 to 277 V
Lysstrålespredning fra armatur	6°	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Strømfaktor (nom)	0.9
CE-merke	CE mark	Kontroller og dimming	
UL-merke	UL and cUL mark	Kan dimmes	Ja
Levetid til 50 % lysytelse	100000 h		
Levetid til 70 % lysytelse	84000 h		

eW Blast Powercore gen4


Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Monteringsenhet	Baseplate
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	Sort

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	915345

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	3213 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	67,4 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Opprinnelig inngangseffekt	50 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000

Målskisse



BCP481 36xLED-HB/3000K 100-277V BK

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	84000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	83000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	28000

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829139501099
Produktnavn for bestilling	BCP481 36xLED-HB/3000K 100-277V BK
EAN/UPC – produkt	8718291395010
Bestillingskode	523-000100-25
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400135497
Net Weight (Piece)	4,850 kg
Katalognummer	523-000100-25
Katalognummerbeskrivelse	eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing



eW Blast Powercore gen4

