



eW Blast Powercore gen4, OptiField, 3500 K, Black housing

eW Blast Powercore gen4, OptiField, 3500 K, Black housing

eW Blast Powercore gen4 høyeffektive LED-armaturer med forenklet installering gir høyintensiv wall-washing med hvitt lys. eW Blast Powercore gen4 kan tilby et utvalg av tilbehør som gir justerbare spredningsvinkler for flombelysning, spotter, wall washing og grazing alt med effektiviteten og kostnadseffektiviteten Powercore-teknologien er kjent for samlet i et armaturhus i formstøpt aluminium. For mer informasjon se www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde/farge	Hvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	CLFT [Clear flat]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Konstant lyseffekt	Yes
Tilbehør PFC	ZCP485

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømfaktor (nom)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--


--	--

Opprinnelig inngangseffekt	50 W
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829139518899
Produktnavn for bestilling	BCP481 36xLED-HB/3500K 100-277V FTA BK
EAN/UPC – produkt	8718291395188
Bestillingskode	523-000100-34

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400135507
Net Weight (Piece)	4,146 kg
Katalognummer	523-000100-34
Katalognummerbeskrivelse	eW Blast Powercore gen4, OptiField, 3500 K, Black housing



Målskisse



BCP481 36xLED-HB/3500K 100-277V FTA BK

