



ReachElite iColor Powercore

ReachElite High Punch Powercore, RGBA 100, RGBA, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

ReachElite High Punch Powercore, RGBA 100, RGBA, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

ReachElite is een eersteklas schijnwerper LED-buitenarmatuur met een verlichtbereik voor de verlichting van grote constructies en bouwwerken, variërend van bruggen en gevels tot monumenten en wolkenkrabbers. ReachElite is met zijn RGBW-armatuur van 300 W krachtig genoeg voor de verlichting van structuren op een afstand tot 732 meter en legt de lat voor optische kwaliteit in LED-verlichting een stuk hoger. ReachElite is uniek in zijn efficiëntie, kracht en flexibiliteit, het levert gekleurd licht van hoge kwaliteit precies waar u het hebben wilt waardoor de lichtverdeling erg efficiënt is. Er wordt niet alleen extreem weinig licht verspild maar het geleverde licht heeft ook nog veel kracht door de optiek en de smalle bundelhoek van het armatuur. Met zijn ingebouwde bundelhoek van minder dan 3 graden tilt de ReachElite precisie en lichtsterkte naar een hoger niveau op de markt voor exclusieve LED-buitenarmaturen. Ga voor meer informatie naar <http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/ReachElite-iColor-Powercore-RGBA/>

Product gegevens

Algemene informatie		Driver/VSA meegeleverd	Ja
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]	Optiektype	Smalle bundel
Kleur lichtbron	RGBA	Type lichtkap/lens	Gehard glas
Lichtbron vervangbaar	Nee	CE-markering	CE-markering

ReachElite iColor Powercore

UL-markering	UL and cUL mark
Garantieperiode	5 jaar

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Optisch materiaal	Glas
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Effectief geprojecteerd oppervlak	0,182 m²
Kleur	Black

Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK09 [10 J]
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	Surge protection level until 4 kV
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31, 3G
Trillingsclassificatie	Complies with ANSI C136.31, 3G

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2951 lm
Initieel rendement LED-armatuur	29,2 lm/W
Initieel systeemvermogen	100 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumenbehoud van 50% bij 25°C berekend	100000
---------------------------------------	--------

Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld	51000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C berekend	100000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld	51000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend	49600
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	49600
Lumenbehoud van 70% bij 50°C berekend	49600
Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld	49600
Lumenbehoud van 80% bij 25°C berekend	28600
Lumenbehoud van 80% bij 25°C gemeld	28600
Lumenbehoud van 80% bij 50°C berekend	28600
Lumenbehoud van 80% bij 50°C gemeld	28600
Lumenbehoud van 90% bij 25°C berekend	10200
Lumenbehoud van 90% bij 25°C gemeld	10200
Lumenbehoud van 90% bij 50°C berekend	10200
Lumenbehoud van 90% bij 50°C gemeld	10200

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871869921965900
Productnaam voor bestelling	DCP776 36xLED-HB/RGBA
EAN/UPC - Product	8718699219659
Bestelcode	423-000103-01
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	912400135514
Net Weight (Piece)	14,500 kg
Catalogusnummer	423-000103-01
Beschrijving catalogusnummer	ReachElite High Punch Powercore, RGBA 100, RGBA, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC



Maatschets



DCP776 36xLED-HB/RGBA

