



ColorGraz Intellihue Powercore



ColorGraz Intellihue Powercore, 100 to 277 VAC, 10° x 60°, 914 mm (3 ft)

ColorGraz Intellihue Powercore, 100 to 277 VAC, 10° x 60°, 914 mm (3 ft)

Graz è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni a elevate prestazioni, progettato per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Graz Intellihue utilizza la tecnologia Color Kinetics Intellihue per produrre milioni di colori saturi, tinte pastello e luce bianca di alta qualità nello stesso apparecchio per illuminazione controllabile con precisione. La disponibilità di diverse lunghezze degli apparecchi e di vari angoli del fascio supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graz.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]
Colore sorgente luminosa	Intellihue
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Marchio CE	CE mark
Marchio UL	UL and cUL mark

Dati tecnici di illuminazione	
Efficacia (lm/W) a 4000 K	45,5 lm/W
Efficacia (lm/W) a 2700 K	47,6 lm/W
CRI a 4000 K	81,2
CRI a 2700	86,6
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 277 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

ColorGraze IntelliHue Powercore

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	914 mm
Colore	Alluminio ALU
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Classe di efficienza energetica	G
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marchio FCC	FCC Class A
Resistenza alle vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Numero di registrazione EPREL	887747
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	2076 lm
Flusso luminoso iniziale alla temperature del colore di 2700 K	1338 lm
Flusso luminoso iniziale alla temperature del colore di 4000 K	1617 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	38,7 lm/W
Indice di resa dei colori iniz.	60

Potenza in ingresso iniziale	54 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	75000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	70000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	70000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	65000
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869921266700
Nome prodotto ordine	BCS559 10x60 RGBMW L914
EAN/UPC - Prodotto	8718699212667
Codice d'ordine	423-000016-11
Codice locale	21266700
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	912400135886
Peso netto (al pezzo)	3,800 kg
Numero catalogo	423-000016-11
Numero catalogo Descrizione	ColorGraze IntelliHue Powercore, 100 to 277 VAC, 10° x 60°, 914 mm (3 ft)



Disegno tecnico



