



# eW Profile Powercore gen4

**eW Profile Powercore gen4, 3500 K, 220 – 240 VAC, 997 mm (39.25 in)**

eW Profile Powercore gen4, 3500 K, 220 – 240 VAC, 997 mm (39.25 in)

Profile gen4 è la soluzione ideale per l'illuminazione delle cucine moderne. Grazie al suo profilo ultra ridotto, Profile gen4 si adatta perfettamente ad ogni cucina, dalle più piccole alle più imponenti, inclusi retrofit e nuove costruzioni. Per creare l'ambiente giusto, offre quattro temperature del colore comuni (2700 K, 3000 K, 3500 K o 4000 K). Una selezione di lunghezze dell'apparecchio per illuminazione e una vasta gamma di accessori rendono l'installazione facile e veloce. L'eccezionale efficienza energetica può generare da subito opportunità di detrazione e offrire uno straordinario risparmio energetico per molti anni di uso affidabile.

## Dati del prodotto

Informazioni generali	
Tipo di ottica	WB [ Ottica fascio largo WB]
Tipo copertura ottica/lenti	PC [ Copertura policarbonato PC]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	105°
Meccanica e corpo	
Colore	Bianco WH
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Temperatura di colore corr. Iniziale	3500 K

Potenza in ingresso iniziale	11 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000

## eW Profile Powercore gen4


80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	86000
80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	65000
80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	41000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	41000
90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	30000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	30000

### Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869921376399
Nome prodotto ordine	BCX413 3500 230V 997L WH

EAN/UPC - Prodotto	8718699213763
Codice d'ordine	523-000102-08
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	912400135980
Peso netto (al pezzo)	0,836 kg
Numero catalogo	523-000102-08
Numero catalogo Descrizione	eW Profile Powercore gen4, 3500 K, 220 - 240 VAC, 997 mm (39.25 in)

### Disegno tecnico



BCX413 3500 230V 997L WH

