



Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 120°, 0.6 m (2 ft),
CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 120°, 0.6 m (2 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP er en svært slank lineær utendørs armatur for svak streifbelysning, med valget mellom 120° bred stråle eller elliptisk optikk med 28° x 84°. Den slanke utformingen er ideell for bruk på trange steder med liten tilbaketrekking eller tilgjengelig monteringshøyde. Robuste Vaya Linear LP G2 tilbyr et utvalg fargede og hvite CCT-alternativer med enten statisk av/på eller kontroll via standard DMX-512. Det diskrete designet med integrert strømforsyning og vanntette kontakter gjør kablingen enkel, rask og pålitelig. Vil du ha mer informasjon? Gå til www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	Nøytralhvit	Mekanisk og innfatning	
Lyskilde kan byttes ut	No	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Driver inkludert	Ja	Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]	Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Lysstrålespredning fra armatur	120°	Optisk deksel-/linseform	Flat
CE-merke	CE mark	Optisk deksel-/linsefinish	Klar
UL-merke	No	Farge	Dark gray
CQC-merke	CQC-mark	Godkjenning og bruk	
PSE-merke	PSE mark	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Drift og elektrisk		Mek. støt, beskyttelseskode	IK07 [2 J reinforced]
Inngangsspennning	100 to 240 V		

Vaya Linear LP G2

Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31
FCC-merke	-
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	749 lm
Opprinnelig lysytelse ved fargetemperatur på 4000 K	749 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	86,6 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	83
Opprinnelig inngangseffekt	8,6 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 40 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 40 °C	60000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	87000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 40 °C	66000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 40 °C	60000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	41000

Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	41000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 40 °C	31000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 40 °C	31000

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869921810299
Produktnavn for bestilling	BCP422 G2 120 4000 L610 CE CQC PSE
EAN/UPC – produkt	8718699218102
Bestillingskode	350-000018-04
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	912400136122
Net Weight (Piece)	1,100 kg
Katalognummer	350-000018-04
Katalognummerbeskrivelse	Vaya Linear LP G2, 4000 K, 120°, 0.6 m (2 ft), CE/CQC/PSE

