



Arioso encastré

2AVG332-PMW-UNV

2x4, 3 Lamp F32T8, Perforated Metal Shield w/White Overlay

Le luminaire encastré Arioso allie des lignes épurées et un éclairage naturel et doux. Les luminaires de cette série misent sur l'uniformité lumineuse et le confort visuel et cherchent à rehausser l'espace en toute sobriété. Outre une polyvalence qu'il lui permet de se fondre à toutes les conceptions architecturales, le luminaire encastré Arioso diffuse une lumière apaisante.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code de l'enveloppe de la lampe	T-8
Code du source de la lampe	Fluorescent
Watts de la lampe	32
Quantité de lampes	3
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	Encastré
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/277/347/UNIV V
Watts à l'entrée de la lampe	87
Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	2 ft x 4 ft
Forme	Rectangulaire

Données de produit	
Nom du produit de la commande	2AVG332-PMW-UNV
EAN/CUP – Produit	734340750126
Code de commande	2AVG332-PMW-UNV-1/21-EB
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912400346179
Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	2AVG332-PMW-UNV-1/21-EB
Catalog Number Description	2x4, 3 Lamp F32T8, Perforated Metal Shield w/ White Overlay