



# Luminaire encastré à lampe fluorescente SofTrace

## 2STG2CF40-DS-UNV

2x2, 2 Lamp CF40, Diffuse (Smooth) Center Diffuser

Les luminaires SofTrace redéfinissent le concept qui allie style et performance. Avec leur conception moderne aux lignes épurées et leur technologie innovatrice, ces luminaires sont une avancée spectaculaire pour l'industrie de l'éclairage. Leurs lignes élégantes révèlent une véritable puissance. Avec des niveaux d'efficacité supérieurs à 95 % et un rendement lumineux maximal de 87 lm/W, ce produit architectural offre maintenant une performance d'avant-garde aux utilisateurs les plus sensibilisés à l'environnement.

### Données du produit

Renseignements généraux		Mécanique et boîtier	
Code de l'enveloppe de la lampe	TT5	Format du luminaire	2 ft x 2 ft
Code du source de la lampe	Fluorescent		
Watts de la lampe	40	Données de produit	
Quantité de lampes	2	Nom du produit de la commande	2STG2CF40-DS-UNV
Type de distribution photométrique	Direct	EAN/CUP – Produit	782343340288
Montage	Encastré	Code de commande	912400349277
		Local Code	.
Fonctionnement et électricité		Numérateur – Quantité par emballage	1
Tensions	120/277/347 V	Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Watts à l'entrée de la lampe	70	Numéro de matériau (12NC)	912400349277
		Poids net (pièce)	0.001 kg
		Catalog Number	2STG2CF40-DS-UNV-1/2-EB

## Luminaire encastré à lampe fluorescente SofTrace

---

Catalog Number	Description
	2x2, 2 Lamp CF40, Diffuse (Smooth) Center Diffuser

---

