



DuaLED encastré

2DLG38L835-2-D-UNV

2x2, 3800 Nominal Delivered Lumens, 3500K, Diffuse - 97 lm/W

Le luminaire DuaLED a été conçu avec soin afin d'en assurer la durabilité. Outre une silhouette moderne et une conception simple, il propose une qualité exceptionnelle et une performance supérieure, ce qui procure un avantage réel au client. Le luminaire DuaLED est un appareil d'éclairage DEL encastré à rendement élevé offrant une esthétique soignée et conçu selon une stratégie minimaliste écoresponsable. Outre un profil très surbaissé et des lignes épurées, il est alimenté par des lampes à DEL évoluées à rendement élevé, lesquelles assurent un confort visuel incomparable pour un éclairage efficace. Grâce aux options de régulateur et de commande intégrée, toutes les applications sont optimisées. Comme le luminaire DuaLED est conçu pour offrir un excellent confort visuel, il est parfait pour une grande variété d'applications comme les bureaux, les écoles, les commerces de détail ou les établissements de soins de santé.

Données du produit

Renseignements généraux		Forme	
Code du source de la lampe	LED		Carré
Température de couleur	3500K	Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
IRC	80	Lumens du luminaire	3800
Type de distribution photométrique	Direct	Efficacité	97 lm/W
Montage	Encastré	Données de produit	
Fonctionnement et électricité		Nom du produit de la commande	2DLG38L835-2-D-UNV
Tensions	120/277/347 V	EAN/CUP – Produit	782343882276
Watts à l'entrée de la lampe	39	Code de commande	912400364135
Mécanique et boîtier		Local Code	.
Format du luminaire	2 ft x 2 ft	Numérateur – Quantité par emballage	1
		Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
		Numéro de matériau (12NC)	912400364135

DuaLED encastré

Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	2DLG38L835-2-D-UNV-DIM
Catalog Number Description	2x2, 3800 Nominal Delivered Lumens, 3500K, Diffuse

