



# Luminaire encastré avec paralume parabolique LP3

## 2LP3GS232-26AL-UNV

2x4, 2 Lamp F32T8, 12 Cell, Semi-Specular Low Iridescence  
Anodized Aluminum Louver

Le luminaire encastré avec paralume parabolique LP3 offre un équilibre optimal entre le confort visuel, le rendement et les faibles coûts.

### Données du produit

Renseignements généraux		Données de produit	
Code de l'enveloppe de la lampe	T-8	Nom du produit de la commande	2LP3GS232-26AL-UNV
Code du source de la lampe	Fluorescent	EAN/CUP – Produit	781370134709
Watts de la lampe	32	Code de commande	912400369607
Quantité de lampes	2	Local Code	.
Type de distribution photométrique	Direct	Numérateur – Quantité par emballage	1
Montage	Encastré	Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
<b>Fonctionnement et électricité</b>		Numéro de matériau (12NC)	912400369607
Tensions	120/277/347 V	Poids net (pièce)	0.001 kg
<b>Mécanique et boîtier</b>		Catalog Number	2LP3GS232-26AL-UNV-1/2-EB
Format du luminaire	2 ft x 4 ft	Catalog Number Description	2x4, 2 Lamp F32T8, 12 Cell, Semi-Specular Low Iridescence Anodized Aluminum Louver