



# SofTrace DEL en saillie

## 2SST34L840-2-D-UNV

2x2, Surface, 3400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse-Ribbed

Les luminaires SofTrace en saillie redéfinissent le concept qui allie style et performance. Avec leur conception moderne aux lignes épurées et leur technologie innovatrice, ces luminaires sont une avancée spectaculaire pour l'industrie de l'éclairage. Leurs lignes élégantes révèlent une véritable puissance. Avec des niveaux d'efficacité supérieurs à 95 % et un rendement lumineux maximal de 87 lm/W, ce produit architectural offre maintenant une performance d'avant-garde aux utilisateurs les plus sensibilisés à l'environnement.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	4000K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	En saillie
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/277/347 V
Watts à l'entrée de la lampe	41
Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	2 ft x 2 ft
Forme	Carré
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	3400

Données de produit	
Nom du produit de la commande	2SST34L840-2-D-UNV
EAN/CUP – Produit	781370752965
Code de commande	912401264349
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912401264349
Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	2SST34L840-2-D-UNV-DIM
Catalog Number Description	2x2, Surface, 3400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse-Ribbed

## SofTrace DEL en saillie

