



Luminaire DEL à reprise d'air SofTrace

2STGA36L835-4-DS-UNV

2x4, Air Handling, 3600 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse-Smooth

Les luminaires DEL SofTrace à reprise d'air redéfinissent le concept qui allie style et performance. Avec leur conception moderne aux lignes épurées et leur technologie innovatrice, ces luminaires sont une avancée spectaculaire pour l'industrie de l'éclairage. Leurs lignes élégantes révèlent une véritable puissance. Avec des niveaux d'efficacité supérieurs à 95 % et un rendement lumineux maximal de 87 lm/W, ce produit architectural offre maintenant une performance d'avant-garde aux utilisateurs les plus sensibilisés à l'environnement.

Données du produit

Renseignements généraux		Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Code du source de la lampe	LED	Lumens du luminaire	3600
Température de couleur	3500K		
IRC	80	Données de produit	
Type de distribution photométrique	Direct	Nom du produit de la commande	2STGA36L835-4-DS-UNV
Montage	Encastré	EAN/CUP – Produit	781370597122
		Code de commande	912401267736
		Local Code	.
Fonctionnement et électricité		Numérateur – Quantité par emballage	1
Tensions	120/277/347 V	Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Watts à l'entrée de la lampe	35	Numéro de matériau (12NC)	912401267736
		Poids net (pièce)	0.001 kg
Mécanique et boîtier		Catalog Number	2STGA36L835-4-DS-UNV-DIM
Format du luminaire	2 ft x 4 ft		

Luminaire DEL à reprise d'air SofTrace

Catalog Number	Description
	2x4, Air Handling, 3600 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse-Smooth

