



# DualLED encastré

1DLG27L840-4-D-UNV

1x4, 2700 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Diffuse - 96 lm/W

Le luminaire DualLED a été conçu avec soin afin d'en assurer la durabilité. Outre une silhouette moderne et une conception simple, il propose une qualité exceptionnelle et une performance supérieure, ce qui procure un avantage réel au client. Le luminaire DualLED est un appareil d'éclairage DEL encastré à rendement élevé offrant une esthétique soignée et conçu selon une stratégie minimaliste écoresponsable. Outre un profil très surbaissé et des lignes épurées, il est alimenté par des lampes à DEL évoluées à rendement élevé, lesquelles assurent un confort visuel incomparable pour un éclairage efficace. Grâce aux options de régulateur et de commande intégrée, toutes les applications sont optimisées. Comme le luminaire DualLED est conçu pour offrir un excellent confort visuel, il est parfait pour une grande variété d'applications comme les bureaux, les écoles, les commerces de détail ou les établissements de soins de santé.

## Données du produit

| Renseignements généraux            |               |
|------------------------------------|---------------|
| Code du source de la lampe         | LED           |
| Température de couleur             | 4000K         |
| IRC                                | 80            |
| Type de distribution photométrique | Direct        |
| Montage                            | Encastré      |
| Fonctionnement et électricité      |               |
| Tensions                           | 120/277/347 V |
| Watts à l'entrée de la lampe       | 28            |
| Mécanique et boîtier               |               |
| Format du luminaire                | 1 ft x 4 ft   |

| Forme                                        | Rectangulaire      |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Rendement initial (conforme aux normes CEI)  |                    |
| Lumens du luminaire                          | 2700               |
| Efficacité                                   | 96 lm/W            |
| Données de produit                           |                    |
| Nom du produit de la commande                | 1DLG27L840-4-D-UNV |
| EAN/CUP – Produit                            | 782343037140       |
| Code de commande                             | 912401270423       |
| Local Code                                   | .                  |
| Numérateur – Quantité par emballage          | 1                  |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 1                  |
| Numéro de matériau (12NC)                    | 912401270423       |

DuaLED encastré

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Poids net (pièce)          | 0.001 kg                                              |
| Catalog Number             | 1DLG27L840-4-D-UNV-DIM                                |
| Catalog Number Description | 1x4, 2700 Nominal Delivered Lumens, 4000K,<br>Diffuse |

