



Ocean Poller LED

BGP708 ECO18/740 II PSU WRN SI

LED EconomyLine 1800 lm, 740 Neutralweiß, Schutzklasse II, Asymmetrisch breitstrahlend, Silber

Mit Weitblick entworfen und robust konstruiert, ermöglicht die Ocean LED Pollerleuchte effiziente und vielseitige Beleuchtungslösungen. Als integraler Teil der Serie Ocean UrbanSytling Serie ermöglicht die Ocean LED Pollerleuchte elegante und einheitliche Beleuchtungskonzepte. Der LED Poller eignet sich ideal zum Kennzeichnen und Akzentuieren von Räumen im Freien und bietet gleichzeitig auch den Fußgängern eine Orientierungshilfe.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Lampenfamiliencode	ECO18 [LED EconomyLine 1800 lm]	Garantiedauer	1 Jahre
Lichtquelle austauschbar	Nein	Entflammbarkeitszeichen	-
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	ENEC-Zeichen	-
Betriebsgerät	EB [Elektronisch]	Glühfadentest	-
Betriebsgerät inklusive	Ja	EU RoHS-konform	Ja
Hinweise	* -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.	Lichttechnische Daten	
Typ des Lichtquellenmoduls	LED	Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0,03
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtstrom	1.607 lm
CE-Zeichen	Ja	Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
		Standardaufneigung Ansatzmontage	0°
		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
		Nennlichtausbeute (nom.)	77 lm/W
		Farbwiedergabeindex (CRI)	≥70
		Farbe der Lichtquelle	740 Neutralweiß
		Typ optische Abdeckung	Polycarbonatwanne/-abdeckung
		Abstrahlungswinkel Leuchte	360°

Ocean Poller LED

Optik im Außenbereich	Asymmetrisch breitstrahlend
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220/240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Einschaltstrom	15 A
Einschaltzeit	360 ms
Energieverbrauch	21 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.99
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B 23	
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Geregeltes Netzteil
Steuerungsschnittstelle	-
Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Aluminium
Reflektor-Material	-
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Montagevorrichtung	Grundplatte
Form optische Abdeckung	Breit
Veredelung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Höhe	931 mm
Gesamter Durchmesser	270 mm
Effektive Projektionsfläche	0 m²
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]

Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	EN61547 (L-L 6 kV, L-G 8 kV) kV
Nachhaltigkeitsbewertung	-
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-5%
Anfängliche Farbsättigung	0.38, 0.38 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-5%
Init. Farbwiedergabeindextoleranz	+/-2
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate der Steuerung bei mittlerer	7,5 %
Nutzlebensdauer von 75.000 Std.	
Lichtstromstabilität bei mittlerer	L80
Nutzlebensdauer* von 75.000 Std.	
Anwendungsbedingungen	
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BGP708 ECO18/740 II PSU WRN SI
Gesamtbezeichnung des Produkts	BGP708 ECO18/740 II PSU WRN SI
Gesamt-Produktcode	871869693873700
Bestellcode	93873700
Material-Nr. (12NC)	912401451604
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696938737
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718696938737

Ocean Poller LED

Abmessungsskizzen

