



PlainView, infälld

RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150

840 neutralvit, Nätaggregat med DALI-gränssnitt, 5-polig tryckanslutning

PlainView är en snygg och modern armatur med behagligt ljus av hög kvalitet som även fungerar som ett designelement. Armaturerna har höga kvalitetsspecifikationer och flexibilitet med olika alternativ för ljusflöden. Tack vare dessa funktioner och fördelar ger PlainView idealisk belysning i sådana utrymmen där det finns behov av mjukare ljus i professionella miljöer, till exempel i kontor och utbildningsinstitut samt i receptioner och entréer i butiker.

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Prestanda
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	-
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	3 800 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	-
Armaturens ljusstrålefördelning	100°
Enhetlig bländmärkning	28
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

PlainView, infälld

Ingående ström	22 A
Ingåendetid	275 ms
Effektförbrukning	40 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	5-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1 150 mm
Total bredd	74 mm
Total höjd	82 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	82 x 74 x 1150 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP40 [Kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150
Fullständigt produktnamn	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150
Full EOC	871869938023699
Beskrivning av lokal kod	7015788
Beställningsnummer	38023699
Materialnummer (12NC)	912401483009
Lokal kod	7015788
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699380236
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699380311

Måttskiss



