



Tempo 1 kleine Bauform

RVP151 SON-TPP70W K IC S

SON-T PIA Plus, 74 W, Symmetrisch

Die Scheinwerferfamilie Tempo zeichnet sich durch ihre kompakte und robuste Bauform aus. Erhältlich in drei Baugrößen mit sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch strahlenden Reflektoren eignen sich die Scheinwerfer für eine Vielzahl von Außenanwendungen. So können mit den unterschiedlichsten Lampentypen sowohl Bauwerke, Fassaden und Reklamewände als auch Nutzflächen in das richtige Licht gesetzt werden. Mit ihren kompakten, in Metallic-grau beschichteten Gehäusen fügen sich die Scheinwerfer harmonisch in die Umgebung ein. Die Reflektoren aus eloxiertem Aluminium sorgen für eine hocheffiziente Lichtbündelverteilung. Der stabile Montagebügel aus Stahl ist mit einer Gradskala zum einfachen Ausrichten versehen. Sowohl die Lampe als auch das Vorschaltgerät sind über mit Edelstahlclips fixierte, aufklappbare Frontglasscheibe sehr einfach zugänglich, so dass Wartungsarbeiten schnell und kostengünstig durchgeführt werden können. Je nach gewünschter Leistungsklasse sehen Tempo 1, Tempo 2 oder Tempo 3 zur Verfügung.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Lampenfamiliencode	SON-TPP [SON-T PIA Plus]	EU RoHS-konform	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Betriebsgerät	CONV [Herkömmlich]	Standardaufneigung Aufsatzmontage	-
CE-Zeichen	Ja	Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Garantiedauer	1 Jahre	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
Entflammbarkeitszeichen	-	Farbwiedergabeindex (CRI)	25
ENEC-Zeichen	-		

Tempo 1 kleine Bauform

Farbe der Lichtquelle	220 Gold
Typ optische Abdeckung	Flachglas
Abstrahlungswinkel Leuchte	-
Optik im Außenbereich	Symmetrisch

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer	{NO} - W
Einschaltstrom	1,35 A
Einschaltzeit	9,5 ms
Energieverbrauch	74 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.85
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	-

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +35 °C
----------------------------	----------------

Lichtregelung und Dimmen

Konstanter Lichtstrom	Nein
-----------------------	------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Reflektor-Material	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Material optische Abdeckung	Glas
Befestigungsmaterial	Stahl
Gehäusefarbe	Grau
Montagevorrichtung	-

Form optische Abdeckung	Flach
Veredelung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	303 mm
Gesamte Breite	306 mm
Gesamte Höhe	109 mm
Effektive Projektionsfläche	0,08 m²
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	109 x 306 x 303 mm

Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK07 [2 J verstärkt]
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	-
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Initialkennwerte (IEC-konform)

Toleranz Leistungsaufnahme	+/- 7.5%
----------------------------	----------

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	1 %
-----------------------------------	-----

Produktdaten

Bestell-Produktname	RVP151 SON-TPP70W K IC S
Gesamtbezeichnung des Produkts	RVP151 SON-TPP70W K IC S
Gesamt-Produktcode	871155980668600
Bestellcode	80668600
Material-Nr. (12NC)	912401483015
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559806686
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711559806686

