




Tempo 2 RVP251

RVP251 MHN-TD150W/842 IC S

MHN-TD, 150 W, 170 W, Simétrica

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is ideally suited to a variety of outdoor applications – from architectural, facade and billboard lighting to area and (recreational) sports lighting. Besides the Tempo 1, 2 and 3 versions, the range features the high-power Tempo 4, which is available with a variety of light sources up to 2000 W and features an external gear unit. Designed for medium to large-scale floodlighting of sports facilities and similar areas, it is available in single or double-lamp versions and with a choice of narrow or wide-beam optics. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. Access to the lamp and gear is quick and easy, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	MHN-TD
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Equipamento	CONV [Convencional]
Marca CE	Sim
Período de garantia	1 anos
Marca de inflamabilidade	-
Marca ENEC	-
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0

Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Color rendering index (CRI)	85
Cor da fonte de luz	842 branco neutro
Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Difusão do feixe de luz da luminária	-
Tipo de ótica exterior	Simétrica
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	230 V
Frequência de linha	50 Hz

Tempo 2 RVP251

Consumo de energia CLO inicial	- W
Consumo de energia CLO final	{NO} - W
Corrente de irrupção	2,4 A
Tempo de irrupção	12,2 ms
Consumo de Energia	150 170 W
Fator de potência (Fração)	0.85
Ligação	Bloco de ligação por parafuso, 3 polos
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	-

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-25 a +35 °C
---	--------------

Controlos e regulação

Fluxo luminoso constante	Não
--------------------------	-----

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio fundido
Material refletor	Alumínio
Material da ótica	Alumínio
Material do difusor ótico	Vidro
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Cinzento
Dispositivo de montagem	-
Forma do difusor ótico	Plana
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Comprimento global	346 mm
Largura total	363 mm
Altura total	118 mm

Área projetada eficaz	0,123 m²
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	118 x 363 x 346 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [2 J reforçado]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância de consumo de energia	+/-7.5%
----------------------------------	---------

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do driver a 5000 h	1 %
-----------------------------------	-----

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S
Nome do produto completo	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S
Código do produto completo	871155914961500
Código de encomenda	14961500
N.º material (12NC)	912401483022
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711559149615
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8711559149615

