



# Tempo 3 RVP351

## RVP351 SON-TPP250W K IC A

SON-T PIA Plus, 250 W, 255 W, Assimétrica

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is ideally suited to a variety of outdoor applications – from architectural, facade and billboard lighting to area and (recreational) sports lighting. Besides the Tempo 1, 2 and 3 versions, the range features the high-power Tempo 4, which is available with a variety of light sources up to 2000 W and features an external gear unit. Designed for medium to large-scale floodlighting of sports facilities and similar areas, it is available in single or double-lamp versions and with a choice of narrow or wide-beam optics. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. Access to the lamp and gear is quick and easy, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

### Dados do produto

| Informações gerais                |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Código da família das lâmpadas    | SON-TPP [SON-T PIA Plus]        |
| Número de unidades de equipamento | 1 unidade                       |
| Equipamento                       | CONV [Convencional]             |
| Marca CE                          | Sim                             |
| Período de garantia               | 1 anos                          |
| Marca de inflamabilidade          | -                               |
| Marca ENEC                        | -                               |
| Teste de resistência do cabo      | Temperatura 850 °C, duração 5 s |
| Em conformidade com RoHS da UE    | Sim                             |

| Caraterísticas técnicas da luz                   |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Rácio de fluxo luminoso ascendente               | 0           |
| Ângulo de inclinação standard no topo da coluna  | -           |
| Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -           |
| Temperatura de cor correlacionada                | 2000 K      |
| Color rendering index (CRI)                      | 25          |
| Cor da fonte de luz                              | 220 dourado |
| Tipo de difusor ótico                            | Vidro plano |
| Difusão do feixe de luz da luminária             | -           |
| Tipo de ótica exterior                           | Assimétrica |

Tempo 3 RVP351

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Funcionamento e caraterísticas elétricas |                                        |
| Tensão de entrada                        | 230 V                                  |
| Frequência de linha                      | 50 Hz                                  |
| Consumo de energia CLO inicial           | - W                                    |
| Consumo de energia CLO final             | {NO} - W                               |
| Corrente de irrupção                     | 3,83 A                                 |
| Tempo de irrupção                        | 15 ms                                  |
| Consumo de Energia                       | 250 255 W                              |
| Fator de potência (Fração)               | 0.85                                   |
| Ligação                                  | Bloco de ligação por parafuso, 3 polos |
| Cabo                                     | -                                      |
| Número de produtos no MCB de 16 A tipo B | -                                      |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Temperatura                             |              |
| Ampla intervalo de temperatura ambiente | -25 a +35 °C |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Controlos e regulação    |     |
| Fluxo luminoso constante | Não |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Características mecânicas e compartimento |                  |
| Material do corpo                         | Alumínio fundido |
| Material refletor                         | Alumínio         |
| Material da ótica                         | Alumínio         |
| Material do difusor ótico                 | Vidro            |
| Material de fixação                       | Aço              |
| Cor do compartimento                      | Cinzentos        |
| Dispositivo de montagem                   | -                |
| Forma do difusor ótico                    | Plana            |
| Acabamento do difusor ótico               | Transparente     |
| Comprimento global                        | 428 mm           |
| Largura total                             | 464 mm           |

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Altura total                                | 146 mm             |
| Área projetada eficaz                       | 0,165 m²           |
| Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 146 x 464 x 428 mm |

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aprovação e aplicação                           |                                                          |
| Código de proteção de entrada                   | IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos     | IK07 [2 J reforçado]                                     |
| Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | -                                                        |
| Classe de proteção IEC                          | Classe de segurança I                                    |

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Desempenho inicial (em conformidade com a IEC) |         |
| Tolerância de consumo de energia               | +/-7.5% |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC) |     |
| Taxa de falhas do driver a 5000 h                        | 1 % |

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Dados do produto                          |                           |
| Nome de produto da encomenda              | RVP351 SON-TPP250W K IC A |
| Nome do produto completo                  | RVP351 SON-TPP250W K IC A |
| Código do produto completo                | 871155914974500           |
| Código de encomenda                       | 14974500                  |
| N.º material (12NC)                       | 912401483023              |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                         |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8711559149745             |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1                         |
| EAN/UPC – Caso                            | 8711559149745             |

