



CoreLine Recessed Spot

RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU

CoreLine Recessed Spot, 8 W, 650 lm, 4000 K, Analog, Spredningsvinkel på 32°, Aluminium

CoreLine Recessed Spot lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. CoreLine Recessed Spot er en serie indbygningsspot, der kan anvendes i stedet for halogenbaserede armaturer. Det halogenlignende udseende og den attraktive pris gør det lettere for kunderne at skifte til en LED-løsning. Dette produkt, der er beregnet til effektbelysning, udsender et lys, der minder om naturligt lys, og udmærker sig ved øjeblikkelige energibesparelser samt meget længere levetid – kort sagt, en meget miljøvenlig løsning. Push-in-stikkene gør installationen nem og hurtig.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Udskiftelig lyskilde	Nej	Plan	ydelse
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja	Garantiperiode	5 år
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Lighting Technology	LED	ENEC-mærke	-
		Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
		Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
		Lysteknisk	
		Lysstrøm	650 lm
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W

CoreLine Recessed Spot

Farvegengivelsesindeks (CRI)	85
Lyskildens spredningsvinkel	32 °
Lyskilde farve	840 Neutral hvid
Optiktype	Spredningsvinkel på 32°
Lampens lysstrålespedning	32°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	7 A
Starttid	500 ms
Strømforbrug	8 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 6-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	40

Temperatur

Omgivende temperaturområde	0 til +35 °C
----------------------------	--------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed, regulering
Kontrolgrænseflade	Analog
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Aluminium
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	59,5 mm

Samlet diameter	95 mm
-----------------	-------

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44 [Beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L70


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæpningsniveau	10%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreprodukt navn	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU
Det fulde produkt navn	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU
Full EOC	871869938292699
Ordrekode	38292699
Materialenr. (12NC)	912401483050
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699382926
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	18
EAN/UPC – kasse	8718699383190

Målskitse



CoreLine Recessed Spot

