



FastSet, felületre szerelt

SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602

840 semleges fehér, Tápegység (be/ki), Csatlakozóegység, 5 pólusú

A LEDesítés alapvető trend az irodavilágításban. Miután felismertük a piac igényét egy olyan lámpatestre, amely egyszerűen használható, és egy az egyben csereszabatos a hagyományos irodavilágító lámpatestekkel, kifejlesztettük a FastSet rendszert. Ez a lámpatest ideális választást jelent a LED-világítás előnyeinek gyors kiaknázására, mivel közvetlen cserére alkalmas, nincs szükség világítástechnikai számításokra a LED-világítás felszerelése előtt. A lámpatest egyszerűen beilleszthető a különböző beltéri alkalmazásokba. Ezenfelül különálló változatban és átmenő vezetékezéssel is elérhető, így a későbbiekben csatlakoztatható további lámpatestekhez is.

Termék adatok

Általános információ	
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtetegységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.

Lighting Technology	LED
Értéklétra	Teljesítmény
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	5 év
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Fényáram	2 400 lm

FastSet, felületre szerelt

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	120 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
Fényforrás sugárzási szöge	116 fok
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Széles sugárzási szög
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	100°
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	25

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	8 A
Indulási idő	0,06 ms
Teljesítményfelvétel	20 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Csatlakozógység, 5 pólusú
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	24

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 – +35 °C
----------------------------------	------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Fém
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes hossz	602 mm
Teljes szélesség	160 mm
Teljes magasság	61 mm

Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	61 x 160 x 602 mm
--	-------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP44 [Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03 [0,3 J-ig]
Fenntarthatósági besorolás	-
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.3828, 0.3803) 5SDCM
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható

Termékadatok

A termék megrendelési neve	SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602
Teljes terméknév	SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602
Full EOC	871869938123399
Rendelési kód	38123399
Cikkszám (12NC)	912401483055
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699381233
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699381295

FastSet, felületre szerelt

Méretezett rajza

