



FastSet, utanpåliggande montage

SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160

840 neutralvit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5-polig
anslutningsenhet

Trenden är att uppgradera till LED i kontorsmiljöer. För att uppfylla behovet av lättanvända armaturer som direkt kan ersätta traditionell kontorsbelysning har vi utvecklat FastSet. Den här armaturen är det perfekta valet för att snabbt uppnå fördelarna med LED-belysning eftersom den direkt kan ersätta den befintliga belysningen och ingen extra belysningsberäkning krävs innan LED-belysningen installeras. Armaturerna passar enkelt in i alla inomhustillämpningar. De finns dessutom som både fristående och med genomgående kabel vilket gör armaturerna anslutningsklara längre fram.

Produktdata

Allmän information			
Utbytbar ljuskälla	Nej		gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Lighting Technology	LED
Driftdon ingår	Ja	Värdetrappa	Prestanda
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	CE-märkning	Ja
		Garantitid	5 år
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	-
		Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s

FastSet, utanpåliggande montage

EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	4 800 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	107 lm/W
Färgåtergivningindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	116 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Armaturens ljusstrålefördelning	100°
Enhetlig bländmärkning	25
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	8 A
Ingäendetid	0,06 ms
Effektförbrukning	45 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	5-polig anslutningsenhet
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24
Temperatur	
Omgivningstemperatur	0 till +35 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Metall
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad

Total längd	1 160 mm
Total bredd	160 mm
Total höjd	61 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	61 x 160 x 1160 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP44 [Kabelskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.3828, 0.3803) 5SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
Fullständigt produktnamn	SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
Full EOC	871869938125799
Beskrivning av lokal kod	7215594
Beställningsnummer	38125799
Materialnummer (12NC)	912401483057
Lokal kod	7215594
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699381257
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699381318

FastSet, utanpåliggande montage

Måttskiss

