



Ledinaire vægmonteret WL060V

WL060V LED17S/830 PSU II WH

Ledinaire vægmonteret WL060V, 22 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	3 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Driver inkluderet	Ja	ENEC-mærke	-
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Lighting Technology	LED	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Plan	Værdi	Lysteknisk	
CE-mærke	Ja	Lysstrøm	1.700 lm
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	80 lm/W
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
		Lyskildens spredningsvinkel	120 °
		Lyskildefarve	830 Varm hvid
		Optiktype	Spredningsvinkel på 120°

Ledinaire vægmonteret WL060V

Lampens lysstrålespænding	120°
Drift og el	
Indgangsspænding	220/240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	22 W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	22 W
Startstrøm	21,3 A
Starttid	1,84 ms
Strømforbrug	22 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	32
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Acrylonitril-butadien-styren
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polymethylmethacrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	345 mm
Samlet bredde	345 mm
Samlet højde	95 mm
Samlet diameter	345 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	95 x 345 x 345 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44 [Beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II


Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.44, 0.41) SDCM<5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standard)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata	
Ordreproduktnavn	WL060V LED17S/830 PSU II WH
Det fulde produktnavn	WL060V LED17S/830 PSU II WH
Full EOC	871869938233999
Ordrekode	38233999
Materialenr. (12NC)	912401483075
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699382339
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718699382391

Målskitse



Ledinaire vægmonteret WL060V

