



Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

WL060V LED17S/840 PSU II WH

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V, 22 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, IP44

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.
Lighting Technology	LED
Vrstva	Hodnota
Značka CE	Ano
Záruční lhůta	3 roky
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Značka ENEC	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelné technické	
Světelný tok	1 700 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Vyzařovací úhel 120°
Divergence světelného paprsku svítidla	120°
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220/240 V

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Počáteční spotřeba energie CLO	22 W
Průměrná spotřeba energie CLO	22 W
Náběhový proud	21,3 A
Doba náběhového proudu	1,84 ms
Spotřeba energie	22 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor třípólový
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	32

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-20 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ano

Mechanické a materiály

Materiál těla	Akrylonitrilbutadienstyren
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	345 mm
Celková šířka	345 mm
Celková výška	95 mm
Celkový průměr	345 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	95 x 345 x 345 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP44 [Chráněno proti proniknutí drátů, chráněno proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70


Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Označení a balení

Objednávací název produktu	WL060V LED17S/840 PSU II WH
Celý název výrobku	WL060V LED17S/840 PSU II WH
Full EOC	871869938234699
Objednávací kód	38234699
Číslo materiálu (12NC)	912401483076
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699382346
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718699382407

Rozměrové výkresy



Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

