



# Ledinaire Hublot WL060V

## WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH

Ledinaire Hublot WL060V, 22 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, IP44

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, bénéficiant de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.


### Données du produit

Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Source lumineuse remplaçable	Non	Flux lumineux	1 700 lm
Nombre d'appareillages	1 unité	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Driver inclus	Oui	Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Remarques	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Valeur ajoutée	Economique	Température de couleur	840 blanc neutre
Marquage CE	Oui	Type d'optique	Angle de faisceau 120°
		Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°

## Ledinaire Hublot WLO60V

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220/240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique CLO initiale	22 W
Consommation électrique CLO moyenne	22 W
Courant d'appel	21,3 A
Durée courant d'appel	1,84 ms
Consommation électrique	22 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	32
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Oui
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Acrylonitrile butadiène styrène
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polyméthacrylate de méthyle
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	345 mm
Largeur totale	345 mm
Hauteur totale	95 mm
Diamètre total	345 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	95 x 345 x 345 mm

### Schéma dimensionnel



Approbation et application	
Indice de protection	IP44 [Protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM<5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L70
Conditions d'application	
Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	10%
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	WLO60V LED17S/840 PSU MDU II WH
Nom de produit complet	WLO60V LED17S/840 PSU MDU II WH
Code EOC	871869938236099
Code de commande	38236099
Code 12NC	912401483078
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699382360
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699382421

## Ledinaire Hublot WLO60V

