



Zadora LED

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W

Zadora LED, 5 W, D75 mm, 365 lm, 3000 K, Fase-aansnijdimer, Lichthoek 40°, Wit, IP20

Zadora LED is een reeks verstelbare inbouwdownlights voor MASTER LEDspot-lampen. Ze worden geleverd in installatieklare KIT-uitvoeringen inclusief de MASTER LEDspot MV-lamp. MASTER LEDspot levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de helderheid, wat eigenaren in staat stelt hun investering binnen één jaar terug te verdienen. De verstelbare uitvoering biedt een oriëntatie van 30° uit de verticale as. Beide lampen leveren een lichtstroom die overeenkomt met die van een 50 W halogeenlamp. Zadora LED-downlights zijn verkrijgbaar in verschillende kleurafwerkingen. Het onderhoud is gemakkelijk aangezien de lamp direct toegankelijk is.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lichtbron vervangbaar	Ja
VSA	-
Lamptype	LED
Waardeschaal	Goed
CE-markering	Ja
Garantieperiode	3 jaar
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	365 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80

Kleur lichtbron	830 warmwit
Optiektype	Lichthoek 40°
Bundelspreiding armatuur	40°

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Arbeidsfactor	0.7
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Kabel	-

Zadora LED

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Voedingsunit, regelend
Bedieningsinterface	Fase-aansnijd-dimmer
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Kunststof
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polymethylmethacrylaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Mat
Totale hoogte	145 mm
Totale diameter	85 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
------------------------	----------------------

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Gemiddelde levensduur L70B50	25.000 hr
------------------------------	-----------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W
Volledige productnaam	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W
Full EOC	871869607015499
Bestelcode	07015499
Materiaalnr. (12NC)	912401483107
Lokale code	07015499
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696070154
Numerator - Dozen per buitendoos	36
EAN/UPC - Case	8718696070277

Maatschets

