



Coreline-pullert

BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043

Coreline-pullert, 13 W, H1000 mm, 1000 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk, Sikkerhetsklasse I, IP65

Coreline-pullerten er en profesjonell pullert som viser vei når det er mørkt og glir pent inn i de fleste bymiljøer takket være det diskrete designet.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED10 [LED Module 1000 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene
Light source engine type	LED
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	-

ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	50
Lysytelse	1 000 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Standardvinkel sidemontering	-
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	77 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Lyskildefarge	Varmhvit
Type optisk deksel	Opal
Armatur lysstråle spredning	135°
Optikktype utendørs	Asymmetrisk

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Coreline-pullert

Startstrøm	13,4 A
Innløpstad	21,86 ms
Effektforbruk	13 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Utvendig hjørnekoblingsstykke
Kabel	Kabel på 0,5 m med kabeltilkobling
Antall produkter på MCB på 16 A type B	38

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-40 til +50 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Aluminium
Innfatningsfarge	Mørkegrå
Monteringsanordning	Bunnplate
Optisk deksel/linseform	Sylinder/sylindrisk
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total høyde	1 000 mm
Total diameter	100 mm
Effektivt prosjektert område	0,1 m ²

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærversikker]

Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
--	--

Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.434, 0.403) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L70
50000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
--------------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043
Fullstendig produktnavn	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043
Full EOC	871869938375600
Bestillingskode	38375600
Materialenr. (12NC)	912401483109
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699383756
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699383756

Målskisse



