



Ledinaire floodlight maxi

BVP106 LED100/740 PSU VWB100

LED module, system flux 10000 lm - 740 barwa biała neutralna
- jednostka zasilająca - Kategoria rozsyłu światła A1 - 323 mm

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością charakterystyczną dla firmy Philips, a przy tym są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie takie, jak potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	brak [-]
Kod rodziny źródła światła	LED100S [LED module, system flux 10000 lm]
Barwa źródła światła	740 barwa biała neutralna
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GT [szyba hartowana]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	100° x 100°
Przylącze elektryczne	Przewody z uziemieniem/kable
Kabel	Cord 0.5 m with cable connector 3-pole
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oznaczenie palności	D [D]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak

Okres gwarancji	3 lata
Typ optyki zewnętrznej	Kategoria rozsyłu światła A1
Uwagi	* Zgodnie z wytycznymi organizacji Lighting Europe w dokumencie: „Ocena wydajności opraw opartych na diodach LED - styczeń 2018 r.”: statystycznie nie występuje istotna różnica wartości utrzymania strumienia dla B50 i na przykład dla B10. Dlatego też mediana wartości okresu użyteczności (B50) reprezentuje również wartość B10.
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	15
Oznaczenie RoHS	RoHS mark

Ledinaire floodlight maxi


Typ modułu świetlnego źródła światła	LED
Dane techniczne oświetlenia	
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd rozruchowy	38 A
Czas rozruchu	0,25 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał odbłyśnika	Aluminium
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkoło hartowane
Materiał mocowania	Steel
Urządzenie montażowe	MBA [wspornik montażowy regulowany]
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	342 mm
Całkowita szerokość	265 mm
Całkowita wysokość	85 mm
Skuteczna powierzchnia rzutu	0,085 m²
Szerokość	323 mm
Kolor	GR-GR
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	85 x 265 x 342 mm (3.3 x 10.4 x 13.5 in)
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08 [IK08]

Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu wspólnego
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Początkowy strumień świetlny (z oprawy)	10000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	100 lm/W
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Wskaźnik oddawania barw	78
Początkowa Chromatyczność	(0.375, 0.379) SDCM<5
Początkowa moc pobierana	100 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 35 000 h	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 50 000 h, przy 25°C	L70
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-25 aż +40 °C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869938406799
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP106 LED100/740 PSU VWB100
EAN/UPC-produkt	8718699384067
Kod zamówienia	38406799
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	5
Materiał Nr. (12NC)	912401483114
Waga netto (szt.) SAP	3,550 kg



Ledinaire floodlight maxi

Rysunki techniczne



Ledinaire floodlight BVP105/106

