



Ledinaire fényárvilágítás, maxi

BVP106 LED200/740 PSU VWB100

LED module, system flux 20000 lm – 740 semleges fehér –
Power supply unit – Beam category A1 (A1) – 422 mm

A Ledinaire termékcsalád azonnal megvásárolható, népszerű LED-es lámpatestekből áll, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	No [-]
Fényforrás család kód	LED200S [LED module, system flux 20000 lm]
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Szerelvényegységek száma	1 unit
Vezérlő/tápegység/transzformátor	PSU [Power supply unit]
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	GT [Hőálló üveg]
A lámpatest fényoszóródása	100° x 100°
Csatlakozás	Szabadvezeték#233;kek
Kábel	Cord 0.5 m with cable connector 3-pole
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Gyúlékonysági jelzés	D [For mounting on easily flammable surfaces]
CE jelölés	CE mark

ENEC jel	-
Jótállási idő	3 év
Optic type outdoor	Beam category A1 (A1)
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Állandó fénykibocsátás	No
Termékek száma a fő áramkörtáblán	7
RoHS jel	RoHS mark
LED engine type	LED

Technikai adatok

A felfelé irányuló fénykibocsátás aránya	0
--	---

Ledinaire fényárvilágítás, maxi

Normál dőlésszögű oszlopfaj	-
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Behúzóáram	43 A
Bejáratási idő	0,44 ms
Teljesítménytényező (minimum)	0.9

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	srsz
-----------------------	------

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Alumínium
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Rögzítőanyag	Steel
Rögzítőeszköz	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víztisztá
Teljes hossz	445 mm
Teljes szélesség	346 mm
Teljes magasság	108 mm
Effective projected area	0,139 m²
Szélesség	422 mm
Szín	Gray and gray
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	108 x 346 x 445 mm (4.3 x 13.6 x 17.5 in)

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK08 [5 J vandal-protected]
Túláramvédelem (közös/különbbségi)	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 4 kV-os differenciál módusig és 4 kV közös módusig

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	20000 lm
Fényáramtűrés	+/-10%
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	100 lm/W
Kezdeti Korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti Színvisszaadási index	78
Kezdeti színérték	(0.375, 0.379) SDCM<5
Kezdeti bemeneti feszültség	200 W
Teljesítményfelvételi tűrés	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Control gear failure rate at median useful life	7,5 %
life	35000 h
Lumen maintenance at median useful life*	L70
	50000 h

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklettartomány	-25 és +40 °C között
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximális fényerő-szabályozási szint	Nem értelmezhető


Termékadatok

Teljes termék kód	871869938408100
A termék megrendelési neve	BVP106 LED200/740 PSU VWB100
EAN/UPC - termék	8718699384081
Rendelési kód	38408100
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	1
Anyagszám (12NC)	912401483115
Nettó tömeg (darab)	6,850 kg



Ledinaire fénnyárvilágítás, maxi

Méretezett rajza



Ledinaire floodlight BVP105/106

