



Iluminação com projetores Ledinaire maxi

BVP106 LED200/740 PSU VWB100

LED module, system flux 20000 lm - 740 branco neutro -
Unidade de fonte de alimentação - categoria de feixe A1 (A1) -
422 mm

A gama Ledinaire contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo. Fiável, eficiente em termos energéticos e acessível – exatamente o que precisa.

Dados do produto

Informações gerais		Cabo	Cord 0.5 m with cable connector 3-pole
Número de fontes de luz	Não [-]	Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Código da família das lâmpadas	LED200S [LED module, system flux 20000 lm]	Marca de inflamabilidade	D [D]
Cor da fonte de luz	740 branco neutro	Marca CE	CE
Fonte de luz substituível	false	Marca ENEC	Não
Número de unidades de equipamento	1	Período de garantia	3 anos
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSU [Unidade de fonte de alimentação]	Optic type outdoor	categoria de feixe A1 (A1)
Controlador incluído	true	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]		
Difusão de feixe da luz da luminária	100° x 100°		
Ligação	Condutores/fios móveis		

Iluminação com projetores Ledinaire maxi

	life (B50) value also represents the B10 value.
Fluxo luminoso constante	Não
Número de produtos em MCB	7
Marca RoHS	ROHS
Tipo de motor LED	LED

Dados técnicos de luminosidade

Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de irrupção	43 A
Tempo de irrupção	0,44 ms
Fator de potência (Min.)	0.9

Controles e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material refletor	Aluminum
Material da ótica	G
Material de lente/tampa ótica	Vidro temperado
Material de fixação	Steel
Dispositivo de montagem	MBA [Suporte de montagem ajustável]
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Comprimento global	445 mm
Largura total	346 mm
Altura total	108 mm
Área projetada eficaz	0,139 m²
Largura	422 mm
Cor	GR-GR
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	108 x 346 x 445 mm (4.3 x 13.6 x 17.5 in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [IK08]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 4 kV no modo diferencial e 4 kV no modo comum

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	20000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	100 lm/W
Temperatura da cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de composição de cores inicial	78
Cromaticidade inicial	(0.375, 0.379) SDCM<5
Potência de entrada inicial	200 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Control gear failure rate at median useful life 35000 h	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-25 to +40°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	-


Dados do produto

Código do produto completo	871869938408100
Nome de produto da encomenda	BVP106 LED200/740 PSU VWB100
EAN/UPC – Produto	8718699384081
Código de encomenda	38408100
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	912401483115
Peso líquido (Peça)	6,850 kg



Iluminação com projetores Ledinaire maxi

Desenho dimensional



Ledinaire floodlight BVP105/106

