



Ledinaire fényárvilágítás, mini

BVP105 LED25/840 PSU VWB100

LED Module, system flux 2500 lm - 840 semleges fehér - Power supply unit - Nagyon széles sugárzási szög, 100° - 175 mm

A Ledinaire termékcsalád azonnal megvásárolható, népszerű LED-es lámpatestekből áll, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	No [-]
Fényforrás család kód	LED25S [LED Module, system flux 2500 lm]
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Szerelvényegységek száma	1 unit
Vezérlő/tápegység/transzformátor	PSU [Power supply unit]
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	FG-FR (FG)
A lámpatest fényszóródása	100°
Vezérlőfelület	-
Csatlakozás	Szabadvezeték#233;kek
Kábel	Cord 0.5 m with cable connector 3-pole
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Gyűlékonysági jelzés	NO [-]
CE jelölés	CE mark
ENEC jel	-

Jótállási idő	3 év
Optic type outdoor	Nagyon széles sugárzási szög, 100°
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Állandó fénykibocsátás	No
Termékek száma a fő áramkörü lapon	40
RoHS jel	RoHS mark
LED engine type	LED

Technikai adatok

A felfelé irányuló fénykibocsátás aránya	00
Normál dőlésszögű oszlopfej	-

Ledinaire fényárvilágítás, mini

Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
---	---

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Behúzóáram	0,38 A
Bejáratási idő	1 ms
Teljesítménytényező (minimum)	0.9

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	Nem
-----------------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	-
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Stainless steel
Rögzítőeszköz	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Opál
Teljes hossz	164 mm
Teljes szélesség	45 mm
Teljes magasság	160 mm
Effective projected area	0,027 m²
Szélesség	175 mm
Szín	Gray and black
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	160 x 45 x 164 mm (6.3 x 1.8 x 6.5 in)

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütdésvédelmi kód	IK07 [2 J reinforced]
Túláramvédelem (közös/különbségi)	2/2 kV

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	2500 lm
Fényáramtűrés	+/-10%
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	90 lm/W
Kezdeti Korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti Színvisszaadási index	>80
Kezdeti színérték	-
Kezdeti bemeneti feszültség	27 W
Teljesítményfelvételi tűrés	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Control gear failure rate at median useful life 35000 h	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklettartomány	-25 és +40 °C között
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximális fényerő-szabályozási szint	Nem értelmezhető

Termékadatok

Teljes termékkód	871869938412899
A termék megrendelési neve	BVP105 LED25/840 PSU VWB100
EAN/UPC - termék	8718699384128
Rendelési kód	38412899
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	16
Anyagszám (12NC)	912401483117
Nettó tömeg (darab)	0,790 kg



Méretezett rajza



Ledinaire floodlight BVP105/106

Ledinaire fényárvilágítás, mini

