



Iluminação com projetores Ledinaire mini

BVP105 LED25/840 PSU VWB100

LED Module, system flux 2500 lm - 840 branco neutro -
Unidade de fonte de alimentação - Ângulo do feixe muito largo
100° - 175 mm

A gama Ledinaire contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo. Fiável, eficiente em termos energéticos e acessível – exatamente o que precisa.

Dados do produto

Informações gerais		Ligação	Condutores/fios móveis
Número de fontes de luz	Não [-]	Cabo	Cord 0.5 m with cable connector 3-pole
Código da família das lâmpadas	LED25S [LED Module, system flux 2500 lm]	Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Cor da fonte de luz	840 branco neutro	Marca de inflamabilidade	NO [Não]
Fonte de luz substituível	false	Marca CE	CE
Número de unidades de equipamento	1	Marca ENEC	Não
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSU [Unidade de fonte de alimentação]	Período de garantia	3 anos
Controlador incluído	true	Optic type outdoor	Ângulo do feixe muito largo 100°
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	FG-FR (FG)	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for
Difusão de feixe da luz da luminária	100°		
Interface de controlo	Não		

Iluminação com projetores Ledinaire mini

	example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Fluxo luminoso constante	Não
Número de produtos em MCB	40
Marca RoHS	ROHS
Tipo de motor LED	LED

Dados técnicos de luminosidade

Rácio de fluxo luminoso ascendente	00
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de irrupção	0,38 A
Tempo de irrupção	1 ms
Fator de potência (Min.)	0.9

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Polycarbonato
Material refletor	-
Material da ótica	G
Material de lente/tampa ótica	Vidro
Material de fixação	Stainless steel
Dispositivo de montagem	MBA [Suporte de montagem ajustável]
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento global	164 mm
Largura total	45 mm
Altura total	160 mm
Área projetada eficaz	0,027 m²
Largura	175 mm
Cor	GR-BK
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	160 x 45 x 164 mm (6.3 x 1.8 x 6.5 in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [IK07]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	2/2 kV

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	2500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	90 lm/W
Temperatura da cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de composição de cores inicial	>80
Cromaticidade inicial	-
Potência de entrada inicial	27 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Control gear failure rate at median useful life	7.5 %
35000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-25 to +40°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	-


Dados do produto

Código do produto completo	871869938412899
Nome de produto da encomenda	BVP105 LED25/840 PSU VWB100
EAN/UPC – Produto	8718699384128
Código de encomenda	38412899
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	16
N.º material (12NC)	912401483117
Peso líquido (Peça)	0,790 kg



Iluminação com projetores Ledinaire mini

Desenho dimensional



Ledinaire floodlight BVP105/106

