




CoreLine Panel

RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC

CoreLine Panel, 34 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K,
Bezdrátové, Interact Ready

Panel CoreLine Generation 5 splňuje příslib CoreLine inovativní, snadné instalace a vynikajícího osvětlení. Inovativní funkce MultiLumen panelu CoreLine, navržená jako přímá náhrada funkčních svítidel v aplikacích obecného osvětlení, nabízí tři balíčky světelného toku v jednom svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu, poskytuje flexibilitu reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně produktových kódů na skladě. Instalace je také rychlá a snadná díky rychlospojce nebo konektoru Wieland. V této řadě jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací připravená k použití s bránami, senzory a softwarem Interact.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Vrstva	Výkon
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Vestavěné ovládání	Čidlo Interact SNS210
Včetně předřadníku	Ano	Značka CE	Ano
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	Záruční lhůta	5 let
Konektivita	Interact Ready	Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Lighting Technology	LED	Značka ENEC	Značka ENEC
		Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
		Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
		RoHS	
		Světelné technické	
		Světelný tok	3 400 lm
		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K

CoreLine Panel

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W
Index podání barev (CRI)	≥80
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	-
Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	22

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Průměrná spotřeba energie CLO	35 W
Náběhový proud	8 A
Doba náběhového proudu	0,25 ms
Spotřeba energie	34 W
Účinník (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	24

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj, regulační
Ovládací rozhraní	Bezdrátové
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	597 mm

Celková šířka	597 mm
Celková výška	42 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	42 x 597 x 597 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L75

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	10%
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC
Celý název výrobku	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC
Full EOC	871869938517000
Objednací kód	38517000
Číslo materiálu (12NC)	912401483124
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699385170
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718699385170

CoreLine Panel

Rozměrové výkresy

