



Ledinaire mini schijnwerper

BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU

LED Module, system flux 900 lm - 840 neutraalwit -
Voedingsunit - Zeer brede bundelhoek 100° -
Bewegingsdetectie-unit

De Philips Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de Philips kwaliteitsniveaus tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig heeft.

Product gegevens

Algemene informatie			
Aantal lichtbronnen	Nee [-]	Brandbaarheidsmerkteken	-
Code lampenfamilie	LED9S [LED Module, system flux 900 lm]	CE-markering	CE-markering
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	ENEC-merkteken	-
Lichtbron vervangbaar	Nee	Garantieperiode	3 jaar
Aantal VSA-units	1 unit	Optic type outdoor	Zeer brede bundelhoek 100°
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Driver meegeleverd	Ja	Constance lichtopbrengst	No
Type lichtkap/lens	Vlak glas, mat	Aantal producten op MCB (16A type B)	50
Lichtbundelspreiding armatuur	100°	RoHS-merkteken	RoHS mark
Ingebouwde regeling	Bewegingsdetectie-unit		
Besturingsinterface	-		
Aansluiting	Vrije kabeluiteinden/draden		
Kabel	Snoer 0,5 m met kabelconnector 3-polig		
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I		


Ledinaire mini schijnwerper

Moduletype lichtbron	LED
Eisen aan armatuurontwerp	
Opwaarts-lichtverhouding	0
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	0,13 A
Duur aanloopstroom	1 ms
Power Factor (min.)	0.9
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Glas
Materiaal lichtkap/lens	Glas
Bevestigingsmateriaal	Stainless steel
Montageapparaat	MBA [Instelbare montagebeugel]
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Mat
Lengte armatuur	136 mm
Breedte armatuur	41 mm
Hoogte armatuur	166 mm
Effective projected area	0,018 m²
Kleur	Grijs en zwart
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	166 x 41 x 136 mm (6.5 x 1.6 x 5.4 in)
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK07 [2 J, versterkt]

Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	2/2 kV
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	900 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	90 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	-
Initieel ingangsvermogen	10 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Control gear failure rate at median useful life	7,5 %
35000 h	
Lumenbehoud bij levensduur van 50.000 uur	L70
bij 25 °C	
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-25 tot +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Productgegevens	
Volledige productcode	871869938486999
Productnaam voor bestelling	BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU
EAN/UPC - Product	8718699384869
Bestelcode	38486999
Local Code	BVP1059MDU
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	18
Materiaalnr. (12NC)	912401483141
Netto gewicht (per stuk)	0,575 kg



Maatschets



Ledinaire floodlight BVP105/106

Ledinaire mini schijnwerper

