



CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC

CoreLine Panel, 35 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Philips CoreLine-panel Gen5 lever op til løftet fra CoreLine om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative MultiLumen-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132 LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Driver inkluderet	Ja	ENEC-mærke	ENEC-mærke
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Lighting Technology	LED	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Plan	ydelse	Lysteknisk	
CE-mærke	Ja	Lysstrøm	3.600 lm
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	105 lm/W
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Lyskildens spredningsvinkel	120 °
		Lyskildefarve	840 Neutral hvid

CoreLine Panel

Optiktype	-
Lampens lysstrålespedning	90°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	19

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	35 W
Startstrøm	20,4 A
Starttid	0,195 ms
Strømforbrug	35 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Kontrolgrænseflade	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polymethylmethacrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	Aluminium
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	1.197 mm
Samlet bredde	297 mm
Samlet højde	42 mm

Mål (højde x bredde x dybde)	42 x 297 x 1197 mm
------------------------------	--------------------

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænk sikker]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L75

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmningsniveau	10%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC
Det fulde produktnavn	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC
Full EOC	871869938612200
Ordrekode	38612200
Materialenr. (12NC)	912401483169
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699386122
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699386122

Målskitse



