



CoreLine Wall-mounted

WL130V LED12S/830 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 12 W, D350 mm, 1200 lm, 3000 K, IP65

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartási költség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Wall-mounted LED-es termékekkel a falra szerelt hagyományos fénycsövek válthatók ki. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED12 [LED Module 1200 lm]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtetegységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Teljesítmény
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	5 év

Gyűlékonysági jelzés	-
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Fényáram	1 200 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	100 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényforrás sugárzási szöge	120 fok
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Optikai típus	Opálos prizmás reflektor
Optikai búra típusa	Opál lámpatestház festett burával
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	120°

CoreLine Wall-mounted

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	NA W
Átlagos CLO-teljesítményfelvétel	NA W
Végso állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel	NA W
Induló áramlökés	12,3 A
Indulási idő	1,44 ms
Teljesítményfelvétel	12 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	3 pólusú gyorscsatlakozó
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	32
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +40 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Poliamid
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	-
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes hossz	350 mm
Teljes szélesség	350 mm
Teljes magasság	70 mm
Teljes átmérő	350 mm
Méretek (magasság x szélesség x mélység)	70 x 350 x 350 mm

Méretezett rajza

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.44, 0.41) SDCM<3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,7 %
Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	5 %
Fényáram-megmaradás 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L70
Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	WL130V LED12S/830 PSU WH
Teljes terméknev	WL130V LED12S/830 PSU WH
Full EOC	871869938778599
Rendelési kód	38778599
Cikkszám (12NC)	912401483182
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699387785
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699387969

CoreLine Wall-mounted

