



CoreLine Wall-mounted

WL131V LED20S/830 PSED WH

CoreLine Wall-mounted, 23 W, D350 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter, byder vægmonterede CoreLine-løsninger på monteringsvenlige og innovative armaturer af høj kvalitet. Disse cirkelformede, overflademonterede armaturer kan installeres både på lofter og vægge. De er også nemme at montere i gangarealer som korridorer, opgange og trapper. Det moderne, diskrete design kombineret med en ensartet lysfordeling sikrer, at armaturet passer ind i de fleste bygninger. Push-in-stikkene gør, at monteringen af CoreLine WL140V er hurtig og nem. Serien omfatter desuden Interact Ready-armaturer med integreret mulighed for trådløs kommunikation til brug sammen med Interact-gateways, -sensorer og -software.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED20 [LED Module 2000 lm]	værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lighting Technology	LED
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Plan	ydelse
Driver inkluderet	Ja	CE-mærke	Ja
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer	Garantiperiode	5 år
		Mærke for brændbarhed	-
		ENEC-mærke	ENEC-mærke
		Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
		Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

CoreLine Wall-mounted

Lysteknisk	
Lysstrøm	2.000 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Opal prismatisk reflektor
Optikafskærmningstype	Opal skål med lakeret afskærmning
Lampens lysstrålespedning	120°

Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	NA W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	NA W
Slut-CLO-strømforbrug	NA W
Startstrøm	22 A
Starttid	290 ms
Strømforbrug	23 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 6-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	20

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Kontrolgrænseflade	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polyamid
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal

Samlet længde	350 mm
Samlet bredde	350 mm
Samlet højde	95 mm
Samlet diameter	350 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	95 x 350 x 350 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk tæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.44, 0.41) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,7 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	10%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata	
Ordreproduktnavn	WL131V LED20S/830 PS2D WH
Det fulde produktnavn	WL131V LED20S/830 PS2D WH
Full EOC	871869938794599
Ordrekode	38794599
Materialenr. (12NC)	912401483198
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699387945
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718699388126

CoreLine Wall-mounted

Målskitse

