



Coreline spotlight

ST150T LED22S-36-/830 PSU BK

Coreline spotlight, 24 W, 2200 lm, 3000 K, Spredningsvinkel på 36°, Sort og sort

CoreLine Trackspot-projektøren er designet til at erstatte halogen- og CDM-standardbaserede projektører til brug i detailforretninger, på hoteller og i restauranter. Dette skinnebaserede armatur giver detailhandlere mulighed for at fremhæve særlige produkter eller genstande. Coreline Trackspot-projektøren har et rent og enkelt design, indbygget driver og kan vælges med en strålevinkel på hhv. 23 og 36 grader, hvilket gør produktet meget alsidigt.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Driver inkluderet	Ja	Lyskildens spredningsvinkel	36 °
Lighting Technology	LED	Lyskildefarve	830 Varm hvid
Plan	Værdi	Optiktype	Spredningsvinkel på 36°
CE-mærke	Ja	Lampens lysstrålespedning	36°
Garantiperiode	5 år	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	Drift og el	
ENEC-mærke	-	Indgangsspænding	220-240 V
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Indledende CLO-strømforbrug	- W
Lysteknisk		Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	24 W
Lysstrøm	2.200 lm	Slut-CLO-strømforbrug	- W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Startstrøm	8,7 A
		Starttid	125 ms

Coreline spotlight

Strømforbrug	24 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Gennemføringsstik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	40

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Sort og sort
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	0 mm
Samlet bredde	180 mm
Samlet højde	159 mm
Samlet diameter	85 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	159 x 180 x 0 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
------------------------	--------------------

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,7 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreprodukt navn	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK
Det fulde produkt navn	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK
Full EOC	871869979071499
Ordrekode	79071499
Materialenr. (12NC)	912401483221
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699790714
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718699790790

Målskitse



