



Coreline spotlight

ST150T LED22S-36-/830 PSU WH

Coreline spotlight, 24 W, 2200 lm, 3000 K, Spredningsvinkel på 36°, Hvid og sort

CoreLine Trackspot-projektøren er designet til at erstatte halogen- og CDM-standardbaserede projektører til brug i detailforretninger, på hoteller og i restauranter. Dette skinnebaserede armatur giver detailhandlere mulighed for at fremhæve særlige produkter eller genstande. Coreline Trackspot-projektøren har et rent og enkelt design, indbygget driver og kan vælges med en strålevinkel på hhv. 23 og 36 grader, hvilket gør produktet meget alsidigt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lighting Technology	LED
Plan	Værdi
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
ENEC-mærke	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Lysstrøm	2.200 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens spredningsvinkel	36 °
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Spredningsvinkel på 36°
Lampens lysstrålespedning	36°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	24 W
Slut-CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	8,7 A
Starttid	125 ms

Coreline spotlight

Strømforbrug	24 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Gennemføringsstik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	40

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid og sort
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	0 mm
Samlet bredde	180 mm
Samlet højde	159 mm
Samlet diameter	85 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	159 x 180 x 0 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
------------------------	--------------------

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,7 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreprodukt navn	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH
Det fulde produkt navn	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH
Full EOC	871869979073899
Ordrekode	79073899
Materialenr. (12NC)	912401483223
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699790738
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718699790813

Målskitse



