




LEDINAIRE WT060C Waterproof

Tilslutning	Push-in-stik, 2-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	10
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Grå
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	1.186 mm
Samlet bredde	64 mm
Samlet højde	86 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	86 x 64 x 1186 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Målskitse



Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1 %
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L65
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Produktdata	
Ordreproduktnavn	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
Det fulde produktnavn	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
Full EOC	871869938913099
Ordrekode	38913099
Materialenr. (12NC)	912401483228
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699389130
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718699389192

LEDINAIRE WT060C Waterproof

