



Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118
Tension d'entrée	230 V	Code EOC	871150091514631
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	91514631
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913602950426
Câblage		Quantité par pack	1
Type de connecteur	Vis	Code EAN – Produit/Boîte	8711500915146
Approbation et application		Conditionnement par carton	6
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Codes EAN/UPC – Boîte	8711500061744
Données du produit			
Nom du produit de la commande	BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118		

Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

