




HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118

Reattori elettromagnetici in rame incapsulati per lampade HPL, HPI (Plus) e SON-H


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118

Nome completo prodotto	BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118
Full EOC	871150091514631
Codice d'ordine	91514631
Codice materiale (12NC)	913602950426
Codice locale	BHL125
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500915146
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8711500061744

HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

