




HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Uzavřené elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití ve světelných zdrojích HPL, HPI (Plus) a SON-H


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednací název produktu	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

Celý název výrobku	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Full EOC	871150091953330
Objednací kód	91953330
Číslo materiálu (12NC)	913604920426
Místní kód	BHL400L40
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500919533
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8711500934703

HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

