



Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

Nom de produit complet	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Code EOC	871150091953330
Code de commande	91953330
Code 12NC	913604920426
Code de commande local	BHL400L40
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500919533
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500934703

Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

