



# Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

## BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H


### Données du produit

| Fonctionnement et électricité |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tension d'entrée              | 230 V                            |
| Fréquence linéaire            | 50 Hz                            |
| Fréquence d'entrée            | 50 Hz                            |
| Câblage                       |                                  |
| Type de connecteur            | Vis                              |
| Approbation et application    |                                  |
| Homologation                  | Marquage CE Certificat ENEC      |
| Données du produit            |                                  |
| Nom du produit de la commande | BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151 |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nom de produit complet     | BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151 |
| Code EOC                   | 871150091953330               |
| Code de commande           | 91953330                      |
| Code 12NC                  | 913604920426                  |
| Quantité par pack          | 1                             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500919533                 |
| Conditionnement par carton | 6                             |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500934703                 |

# Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

## Schéma dimensionnel



| Product                          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151 | 6.2 mm | 66.0 mm | 151.0 mm | 132.5 mm | 81.0 mm |

