



HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Reattori elettromagnetici in rame incapsulati per lampade HPL, HPI (Plus) e SON-H

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz

Cablaggio	
Tipo connettore	Vite


Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC

Nome completo prodotto	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Full EOC	871150091953330
Descrizione codice locale	BHL400
Codice d'ordine	91953330
Codice materiale (12NC)	913604920426
Codice locale	BHL400
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500919533
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8711500934703

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

