



HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151


Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor HPL-, HPI (Plus)- en SON-H-lampen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Ingangsspanning	230 V	Full EOC	871150091953330
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	91953330
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913604920426
Bedrading		Lokale code	BHL400L40
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8711500919533
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos	6
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8711500934703
Productnaam voor bestelling	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151		

HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

